

Clear Lady Premium

クリアレディプレミアム CP-9000 I

ウイルス・病原菌感染の撲滅宣言

新型インフルエンザ・ノロウイルス対策

ノロウイルスの不活化率 99.937%を検証!

代替試験ネコカリシウイルス

**これは確実!!
安心の新機能**

LEDランプ表示にて

誰でも殺菌乾燥時間が簡単にわかります!

ご使用方法

石鹸で手をよく洗い水をきった後、手を入れて10秒から15秒で緑のランプが消えたら殺菌が完了します。

黄色ブドウ球菌:10秒
緑膿菌:10秒
MRSA:10秒
サルモネラ:10秒
ノロウイルス:15秒



スタート

殺菌完了

本体前面表示部



赤 → 黄 → 緑 消えたら 殺菌終了 !!

クリアレディプレミアム CP-9000 I

8つの機能

1 手洗い殺菌、乾燥の時間を目視で確認!

5秒ごとに点滅していく3色のLEDランプ採用で、時間を気にせず、ランプ消灯で確実に完了。

2 高性能セラミックヒーター&ファン

取り込んだ外気エアを200℃の特殊セラミックヒーターにより、完全殺菌。遠赤外線放射熱とともに噴出。

3 遠赤外線放射熱
：内側上面

60℃(体感温度40℃)の遠赤外線放射熱を噴出し、手指を乾燥。遠赤外線が血行を良くし、手荒れも防ぐ。

4 紫外線殺菌灯
：内側上面

人体に安全なUV波の照射量10秒で、病原菌・ウイルスを99.9%殺菌・不活化。

5 手指挿入口

UV波の常時照射で内部は無菌空間。手指の両端にまで温風が行き渡り、乾燥ムラを軽減。外に水滴を落下させず乾燥。

6 高感度赤外線センサー

手の挿入・拔出時を敏感に感知し、放射熱を瞬時に稼動・停止に行う。UV波の有効射程位置を正確に確定。

7 高輝度反射板

UV波を全角度から反射、照射ムラをなくし確実な殺菌効果。同時に、放射熱を対流させ、効率よく乾燥を促進。

8 HACCP対応
自動ドアとの連動機能

自動ドアの開閉をクリアレディCP-8000 II 使用でコントロール。電気錠制御装置を内蔵。HACCP対応システム構築が可能。



クリアレディ プレミアム
CP-9000 I

※配線は自動ドアメーカーにお尋ねください。